

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500/3mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922631 1500/3
GTIN	4062406084509
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

Lieferumfang:

2 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	120 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	950 mm
Anzahl Schubladen	3
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3