

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, mit Höhenverstellgerät und Schraubstock, mit Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923717 1250
GTIN	4062406086237
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75
Türhöhe mm: 525
Türhöhe Schraubstockgehäuse mm: 675
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 und GARANT Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	2
Schubladen Nutztiefe in G	20
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	137,6 kg
Anzahl Schubladen	1
Höhe	950 mm
Schiebegriff	nein
Schubladen Nutzbreite in G	20
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
absenkbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Stoßfänger	nein
Material Rad	Vollgummi
ComfortClose	nein
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12