

Garant GRIDLINE

## Werkbank mit Fahrereinrichtung, ohne Höhenverstellgerät und Schraubstock, mit Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	923731 1250
GTIN	4062406086244
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahrereinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahrereinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75

Türhöhe mm: 425

Türhöhe Schraubstockgehäuse mm: 575

#### Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahrereinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

### Technische Beschreibung

Gewicht	117 kg
---------	--------

maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Material Rad	Vollgummi
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	850 mm
absenkbar	ja
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
ComfortClose	nein
Schubladen Nutztiefe in G	20
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Tür	2
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus-Platte
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Schiebegriff	nein
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anzahl Schubladen	1
Stoßfänger	nein
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

---

## Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21