

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 1500/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. Länge Anschlusskabel 1,5 m.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz.

Schließenanlagenfähig.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

Höhenverstellung stufenlos	ja
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Anzahl Schubladen	4
ComfortClose	nein
Gewicht	154,1 kg
Prinzip der Höhenverstellung	elektrisch
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Anschlussspannung	250 V
maximale Hubkraft	6000 N
Serie	Ready-to-go
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben

Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Steckesinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200

