

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 2000/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922711 2000/5
GTIN	4062406084875
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Serie	vario
-------	-------

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	950 mm
Gewicht	156 kg
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Anzahl Schubladen	5
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 2000 mm	926001 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Knotenblech Typ 1	927122 1