

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 2000/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	922764 2000/7
GTIN	4062406085018
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Höhe	850 mm
Gewicht	174 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/7	927600 800/7