

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922004 1000
GTIN	4062406086640
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 x Fußteile, 2 x Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Serie	vario Basic
Gewicht	44 kg

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	850 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex Plattenlänge 1000 mm	926081 1000
Knotenblech Typ 1	927122 1