

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922017 2000
GTIN	4062406086886
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Gewicht	75 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Serie	vario Basic

Material Arbeitsplatte	Eluplan
Höhe	950 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm	926241 2000
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900