




Neigungsmesstechnik o.K.

Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 160/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	468810 160/2
GTIN	4030616406169
Artikelklasse	46U

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische und flache Sohle mit im Winkel feingeschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Vollwärmeschutz am gesamten Gehäuse verhindert Einflüsse durch Hand- und Atemwärme. Gehäuseaussparung erlaubt seitliches Ablesen der Libelle. Lieferung in robustem Kunststoffkoffer mit passendem Inlay.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:**DIN 877****Genauigkeit:**

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m**.

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m**.

4 = mit normalempfindlicher Längslibelle **0,4 mm/m**.

Hinweis:

Magnetische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,1 mm/m
----------	----------

Genauigkeitsklasse	2
Sohle Länge	160 mm
Sohle Breite	42 mm
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------