

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Tür, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500/T2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Gehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lieferumfang:

1 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen und Tür, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm

Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	2
Serie	vario
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	850 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Gewicht	119 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/2	927610 800/2
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500