

SWISS TOOLS

## Schneidkopf, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	250033 25/12
GTIN	2050001912107
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für HSK-T und PSC Grundkörper. Optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure Kühldüsen.

#### Passend für:

Bohrstangen-Grundkörper **Nr. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 25 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf: PCLNR/L

passende Wendschneidplatte: CN.. 1204..

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 32 mm

Mittenversatz: 17 mm

Gesamtlänge: 35 mm

### Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	PCLNR/L
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
passende Wendschneidplatte	CN.. 1204..

Mittenversatz	17 mm
Unterlegplatte	320610_P01
Plattengröße	12 mm
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Schaft-Ø	25 mm
Gesamtlänge	35 mm
Kniehebel	320612_P01
Federstift	320618_P01
Kniehebelschraube	320611_P01
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01