


**Garant****Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 6,0mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Schutzfase. Für erhöhte Zerspanungsleistung, Stähle höherer Festigkeit und unterbrochene Schnitte (Vorschub um 10 % erhöhen).

**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Stechbreite w	6 mm
Beschichtung	TiCN
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/U
Eckenradius	0,3 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		