

Garant GRIDLINE

**Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 950 mm mit Bambus-Platte, 20×20G,  
Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	923671 1500
GTIN	4062406086091
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75

Türhöhe je Seite mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 2

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Material Rad	Vollgummi
--------------	-----------

Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Unterbau Tiefe	700 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
absenkbar	ja
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schiebegriff	nein
Anzahl Tür	2
Stoßfänger	nein
Gewicht	148 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	950 mm
Anzahl Schubladen	2
ComfortClose	nein
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12