

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 950 mm mit Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923637 1500
GTIN	4062406086077
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	4
Gewicht	159,1 kg

Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schiebegriff	nein
absenkbar	ja
Material Rad	Vollgummi
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Stoßfänger	nein
Schubladen Nutztiefe in G	20
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzbreite in G	20
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Höhe	950 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat	GS TÜV Süd
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927805 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927805 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21