

Garant GRIDLINE

**Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 950 mm mit Bambus-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	923631 1500
GTIN	4062406086039
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm

Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Stoßfänger	nein
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
absenkbar	ja
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Material Rad	Vollgummi
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Gewicht	166,1 kg
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Schiebegriff	nein
Unterbau Tiefe	700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat	GS TÜV Süd
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927805 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927805 150
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1