Garant GRIDLINE

Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm

Bestelldaten

Bestellnummer	921217 2000
GTIN	4062406086466
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:
Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.** Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.
Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz. Schließanlagenfähig.
Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 150, 150, 150
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 100, 125, 150, 250
Sonderzubehör:
Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Serie	Ready-to-go
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	203,6 kg
Anzahl Schubladen	9
Schubladen Nutzbreite in G	20
Unterbau Breite	1900 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	950 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Unterbau Tiefe	700 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150