

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links offen, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	921407 1500/DE
GTIN	4062406086497
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. Länge Anschlusskabel 1,5 m.

Zurückgesetztes offenes Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz. Schließenanlagenfähig.

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

## Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anschlussspannung	250 V
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Gewicht	137,4 kg
Serie	Ready-to-go
maximale Hubkraft	6000 N
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anzahl Schubladen	4
ComfortClose	nein
Prinzip der Höhenverstellung	elektrisch
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Unterbau Tiefe	700 mm
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben

Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Steckesinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21