

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922007 2000
GTIN	4062406086695
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Höhe	850 mm
Gewicht	73 kg
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

---

## Zubehör

Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm	926241 2000