

# Wendeplatte zum Gravieren, HB7525, Typ: UNI



#### Bestelldaten

Bestellnummer	217216 UNI		
GTIN	4062406087913		
Artikelklasse	21Y		

## Beschreibung

Wendeplatte zum Gravieren UNI Vorschub f: 0,003-0,03 mm

# **Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,003-0,03 mm		
Schneidstoff	HM		
Тур	UNI		
Sorte	HB7525		
Spitzenwinkel	60 Grad		
Eckenradius R <sub>e</sub>	0,08 mm		
Absatzlänge b	0,4 mm		
$t_{max}$	2 mm		
$W_{max}$	2,71 mm		



**Produktart** 

Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

### **Anwenderdaten**

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	M
$INOX > 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	30 m/min	M
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		