



Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2412



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 079171 W2412 |
| GTIN | 7322590052553 |
| Artikelklasse | 03R |

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

· **Gut ausbalanciert und ergonomisch.**

Verwendung:

Geeignet für schwer zugängliche Stellen und beengte Platzverhältnisse.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Höhe | 178 mm |
| Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | □ |
| Drehmomentbereich | 100 - 300 Nm |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Länge | 113 mm |
| maximaler Luftbedarf | 780 l/min |
| Arbeitsgeräusch | 88 dB(A) |
| maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9) | M16 |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø) | 10 mm |
| maximale Drehzahl | 7400 min ⁻¹ |
| maximale Vibration nach EN | 5,6 m/s ² |
| Herstellerbezeichnung | W2412 |
| Bauform | Pistole |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgewinde | BSP |
| Produktart | Schrauber |