

**Garant****Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130400 M24
GTIN	4062406088545
Artikelklasse	11G

**Beschreibung****Ausführung:**

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Vorschneider mit langem Führungszapfen.**

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 3 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 21 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 352
Gewinde-Ø	24 mm
Gewindeart	M
Gesamtlänge L	110 mm

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindetiefe	72 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewindesteigung	3 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	21 mm
Gewindegröße	M24
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		

Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet