

**Garant**
**Trapez-Handgewindebohrer einzeln Fertigschneider, unbeschichtet, Tr: TR24X5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130790 TR24X5
GTIN	4062406087876
Artikelklasse	11G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

- Vorschneider mit langem Führungszapfen
- Fertigschneider Toleranz H7

**Hinweis:**

**Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.**

Gewindesteigung: 5 mm

Gesamtlänge L: 190 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 19,25 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewindesteigung	5 mm
Kernloch-Ø	19,25 mm
Gesamtlänge L	190 mm
Gewindegröße	24

Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	TR
Flankenwinkel	30 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Toleranzklasse	DIN 103 7H
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

