

SWISS TOOLS

Schneidkopf, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250032 40/12
GTIN	2050001911995
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für HSK-T und PSC Grundkörper. Optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure Kühldüsen.

Passend für:

Bohrstangen-Grundkörper **Nr. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf: PCLNR/L

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 50 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 40 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	PCLNR/L
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Unterlegplatte	320610_P01

Mittenversatz	27 mm
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
Schaft-Ø	40 mm
Gesamtlänge	40 mm
Kniehebel	320612_P01
Federstift	320618_P01
Kniehebelschraube	320611_P01
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01