


HOLEX**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Artikelklasse	220

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	7
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm

passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser