

Yale

Hebelzug mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 0,25t



Bestelldaten

Bestellnummer	086015 0,25
GTIN	4053981976464
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit **Stahlblechgehäuse**, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige **Kettenfreischaltung**, **niedrige Bauhöhe**, **drehbar** gelagerter, geschmiedeter Haken. Allzweckgerät Modell „Yalehandy“.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Kettenstränge	1
Kettenfreischaltung	ja
Gehäuse Werkstoff	Stahl
Tragfähigkeit t	0,25 t
Normalhubhöhe	1,5 m
minimale Länge zwischen den Haken	230 mm
Gewicht	2,2 kg
Produktart	Hebelzug / Kettenzug