



## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250



### Bestelldaten

Bestellnummer	313755 250
GTIN	2050002054448
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

**Feingefräste** Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

#### Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

#### Passend für:

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

#### Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

#### Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 125 mm

Breite B: 42 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 30 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 16 mm

### Technische Beschreibung

Höhe H	40 mm
--------	-------

Länge L	125 mm
für Futter-Typ	250 mm
Bohrungsabstand b	30 mm
Bohrungsabstand a	30 mm
Breite B	42 mm
Nutenbreite D	16 mm
für Gewinde DIN 912	M12
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen