

**Garant****ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	309621 16
GTIN	4062406093440
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Innenliegende Spannmutter mit Außengewinde. **Mit Sechskant** SW 25.

**Passend für:**

ER-Spannzangenfutter mit Innengewinde.

**Sonderzubehör:**

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Hinweis:**

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

**Technische Beschreibung**

maximales Anzugsmoment	40 Nm
für ER	16 mm
Gewinde	M24×1
Außen-Ø D	24 mm

Gesamtlänge L	11 mm
Schlüsselweite SW	19 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter