




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313415 210
GTIN	2050001929488
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Höhe H	60 mm
Bohrungsabstand a	25 mm
für Gewinde DIN 912	M12
für Futter-Typ	210 mm
Breite B	40 mm
Nutenbreite D	17 mm

Länge L	90 mm
Bohrungsabstand b	22 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen