



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 1204XL, für Grobzerspanung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 1204XL PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: SX

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	PR005S
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	SX
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 1204XL
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Unterlegplatte	259031 15
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen