

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725

Bestelldaten

Bestellnummer	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM/UG

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,05 - 0,8 mm/U
Sorte	HB725
Hauptanwendung	UNI

Spanbrecher	UM/UG
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen