


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 120404 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NS****Bestelldaten**

Bestellnummer	265932 NS
GTIN	4062406095864
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Schneidkantenausführung	NS
Vorschub f	0,005 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	MKD
Schneidstoff	MKD
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 1400 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendschneidplatte	CCGW 120404 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen