

HEDI**Verlängerungsleitung, 400 V / 16 A, Typ: 10BQ2**

Bestelldaten

Bestellnummer	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44). Für rauen Einsatz, öl- und säurefest, mit glatter, verschleißfester Oberfläche.

Hoch flexibles PU-Panzerkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Kabelklasse	H07BQ-F
Kabellänge	10 m
Material Kabel	Panzerkabel
Kabelaufbau	5G2,5
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktnamensattribut	400 V / 16 A
Netzspannung	40 V

Produktart

Verlängerungskabel