



Segmentbacken-Set 3-teilig, Stahl, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313435 315
GTIN	2050001929532
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Länge L	110 mm
Bohrungsabstand b	28 mm
Nutenbreite D	21 mm
Höhe H	70 mm
Bohrungsabstand a	60 mm

für Futter-Typ	315 mm
Breite B	240 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen