

Garant**ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	309621 40
GTIN	4062406093471
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Innenliegende Spannmutter mit Außengewinde. **Mit Nuten.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter mit Innengewinde.

Sonderzubehör:

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.
Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	20 mm
Außen-Ø D	50 mm
Gewinde	M50×1,5
für ER	40 mm

maximales Anzugsmoment	120 Nm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	45/50
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter