

KERN**Palettenwaage, Wägebereich: 3000kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	919912 3000
GTIN	4045761203204
Artikelklasse	96D

Beschreibung**Ausführung:**

Mobile Palettenwaage. 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Dynamisches Wägen: Bei unruhigen Wägebbedingungen oder bei Tierwägungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
Batteriebetrieb möglich. 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen.
Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet. Staub- und Spritzwasserschutz IP67.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Mit Arbeitsschutzhaube, externer Netzadapter.

Lackierung:

Stahl, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Höhe	110 mm
maximaler Wägebereich	1 - 3000 kg
Tiefe	1195 mm

Wägebereich	3000 kg
Ablesung	1000 g
Breite	840 mm
Anzahl enthaltener Batterien	4
Gewicht	51 kg
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Mignon, AA
Produktart	Palettenwaage