

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 160404 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

Bestellnummer	265996 NL
GTIN	4062406096250
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	MKD
Schneidkantenausführung	NL

Schnitttiefe $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Sorte	MKD
Vorschub $f$	0,005 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 1600 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 160404 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen