

**Garant**
**CNMG 120408, Sorte: HU7305**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120408 HU7305 Sorte: HU7305

Spanbrecher: AM/AG

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

## Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HU7305
Vorschub $f$	0,1 - 0,8 mm/U

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	AM/AG
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNGG 120408-AM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen