

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Klettscheibe GB-DH, Ø 115 mm, Körnungsvergleich: 80**Bestelldaten**

Bestellnummer	566902 80
GTIN	50048011643996
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (**ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965**).

Sehr **aggressive Vliesscheibe** mit hoher Kantenstabilität. Das eingearbeitete **Keramikkorn (CER)** ermöglicht höheren Abtrag. **Optimal zur Rautiefenverbesserung nach dem Vorschleiff mit Cubitron™ II.**

Verwendung:

Ideal zum **Abtragen kleiner Schweißnähte und Schweißpunkte** sowie für **größere Reinigungs- und Entgratarbeiten**. Kein Unterschleifen der Oberfläche.

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. **567705ff.**

Technische Beschreibung

Farbe	rot
Feinheitsgrad	sehr grob

Körnungsvergleich	80
Ausführung	A coarse heavy duty
Scheiben-Ø	115 mm
Serie	GB-DH
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
Herstellerbezeichnung	GB-DH
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14 Außen-Ø 115 mm

566960 115

Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14
Außen-Ø 115 mm

566965 115