

**KERN****Kranwaage Typ HFD, maximaler Wägebereich: 6000kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479439 6000
GTIN	4045761202771
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.  
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

**Lieferumfang:**

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.

**Technische Beschreibung**

Gehäuse Höhe	129 mm
Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Nettogewicht	15 kg
Anzahl enthaltener Batterien	2

Ablesung	500 g
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Gehäuse Breite	194 mm
Gesamtlänge	477 mm
Gehäuse Tiefe	145 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Ablesung oberer Wägebereich	2000 g
Ablesung mittlerer Wägebereich	1000 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Hänge-/Kranwaage

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------