

KERN**Kranwaage Typ HFD, maximaler Wägebereich: 1500kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479439 1500
GTIN	4045761202757
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.

Technische Beschreibung

Ablesung	100 g
Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Anzahl enthaltener Batterien	2
Gesamtlänge	421 mm
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C

Gehäuse Höhe	129 mm
Gehäuse Breite	194 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Nettogewicht	8,2 kg
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Gehäuse Tiefe	145 mm
Ablesung oberer Wägebereich	500 g
Ablesung mittlerer Wägebereich	200 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Hänge-/Kranwaage

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------