

**KERN****Plattformwaage, Typ EOC, maximaler Wägebereich: 6kg**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479606 6
GTIN	4045761192447
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.**
- **Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.**
- **Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.**
- **Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.**
- **Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**

### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

## Technische Beschreibung

Stückgewicht minimal	2,5 g
Herstellerbezeichnung	Typ IOC
Kalibrierung	K2
Ablesung	1 g
Reproduzierbarkeit	2 g
Nettogewicht	5,2 kg
maximaler Wägebereich	0 - 6 kg
Einschwingzeit	2 s
Ablesung oberer Wägebereich	2 g
Abmessung Wägeplatte	300x300 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

## Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50