

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 160404 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NK****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265996 NK     |
| GTIN          | 4062406096274 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für kurzspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Schnittbedingung           | kontinuierlich    |
| Schnitttiefe $a_p$         | 0,01 - 0,2 mm     |
| Vorschub $f$               | 0,005 - 0,08 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten        |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schneidstoff                                | MKD                           |
| Schneidkantenausführung                     | NK                            |
| Sorte                                       | MKD                           |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 1000 m/min               |
| Beschichtung                                | unbeschichtet                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VCGW 160404 FN                |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 1                             |
| Produktnameattribut                         | MKD                           |
| Möglichkeit zum Nachschärfen                | ja                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |