

Garant
**Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 66/8mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Wendeplattenschrauben-Set	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3 mm

Schneiden-Ø D _c	66 mm
Anzahl Schneiden Z	8
passende Wendeschneidplatte	CPHX 09T3..
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser