

**Garant**
**Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 52/7mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

**Verwendung:**

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Schneiden-Ø $D_c$	52 mm
Anzahl Schneiden Z	7

Innenkühlung	ja
passende Wendschneidplatte	CPHX 09T3..
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser