

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 060210 ER, für Präzisions-Schlichtfräser,  
HB4015, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212554 ST1400
GTIN	4062406099169
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundlaufgenauigkeit  $\pm 0,020$  mm.

- **Wendepplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk- und Formenbau.**
- **Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.**
- **Fräswendepplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.**

**Empfehlung:**

Bei reinen Planfräsoperationen  $V_c$  um 30% reduzieren.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  0,2 mm.

$L_{wa}$  stellt die axiale Wiperlänge dar.

$L_{wr}$  stellt die radiale Wiperlänge dar.

Vorschub  $f_z$  in Stahl  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Plattenstärke S: 2.38 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
-----	--------

Eckenradius	1 mm
Plattenstärke S	2.38 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CPHX 060210 ER
Sorte	HB4015
Schneidstoff	HM
Länge Wiper axial	1 mm
Länge Wiper radial	1,5 mm
Schneidenradius R <sub>1</sub>	1 mm
Vorschub f <sub>z</sub> in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen