

**Garant**
**Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft WTO, ab Nutbreite m: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290352 8
GTIN	4062406099602
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr- $\varnothing$  immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

geeignet für Nutbreite m	8 mm
Nutzlänge $L_1$	37 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{\min}$	21,7 mm
Schraube	290399 2

Mittenversatz $L_3$	11 mm
Schaft- $\emptyset$	16 mm
Schneidenträger- $\emptyset D_1$	20 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge $L_s$	6 mm
Schaft	WTO
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug