

**Garant**
**Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft EWS + Benz, ab Nutbreite m: 2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290351 2
GTIN	4062406099480
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	7,03 mm
Nutlänge $L_1$	25 mm
Schraube	290399 1
geeignet für Nutbreite m	2 mm
Mittenversatz $L_3$	3,65 mm
Schaft-Ø	16 mm

Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge L <sub>s</sub>	30 mm
Schaft	EWS + Benz
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug