

Garant**Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Artikelklasse	210

Beschreibung**Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
Auch einsetzbar zum Semischlichten.
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendepatte.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	60,6 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2,2 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219889
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP