

Garant
Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft EWS + Benz, ab Nutbreite m: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290351 10
GTIN	4062406099541
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	27,37 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	27,73 mm
Schaft-Ø	16 mm
Nutzlänge L_1	37 mm
geeignet für Nutbreite m	10; 12 mm
Mittenversatz L_3	14 mm

Schraube	290399 3
Schneidenträger-Ø D ₁	25 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge L _s	30 mm
Schaft	EWS + Benz
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug