

**Garant****Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.  
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.  
Auch einsetzbar zum Semischlichten.  
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendepatte.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximale Schnitttiefe $a_{pmax}$	2,2 mm
Ø $D_3$	30,6 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219889